
E20369

對照式光纖感測器

FE-00-A-V-E1/1M

停產產品 - 存檔登録



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	50
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	50
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		直型
感應頭直徑	[mm]	1
感應頭長度	[mm]	5
總長度	[mm]	1000
最小的彎曲半徑	[mm]	20
材質		適配器: ABS
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		不鏽鋼(1.4305/303)

E20369

對照式光纖感測器

FE-00-A-V-E1/1M

光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數