

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	36
-----------	------	----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	36
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	直型
感應頭直徑	[mm] 1
感應頭長度	[mm] 5
總長度	[mm] 2500
最小的彎曲半徑	[mm] 20
材質	適配器: ABS
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)

E20372



對照式光纖感測器
FE-00-A-V-E1/2,5m

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數