


# E20383



漫反射式光纖感測器

FT-18-P-A-M6

停產產品 - 存檔登錄



## 應用

功能原理

漫反射感測器

應用

應用於工業環境

## 監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OGF

## OGF

光纖感測器檢測距離

[mm]

15

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

## 機械技術數據

重量

[g]

50.2

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

35

總長度

[mm]

600

最小的彎曲半徑

[mm]

20

光纖排列



材質

適配器: PPE

# E20383



## 漫反射式光纖感測器

FT-18-P-A-M6

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
<b>附件</b>	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M6, 不鏽鋼 齒鎖定墊圈: 2
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數