


E20384



漫反射式光纖感測器

FT-18-P-A-R5

該產品即將/已停產



應用

功能原理	漫反射感測器
應用	應用於工業環境

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OGF
---------------	-----

OGF

光纖感測器檢測距離	[mm]	12
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

重量	[g]	59.4
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	5
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		①
材質		適配器: PPE

E20384



漫反射式光纖感測器

FT-18-P-A-R5

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	安裝卡箍:, E10221
注釋	
包裝單位	1 件數