


E20385



漫反射式光纖感測器

FT-18-A-A-M6

停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OGF

OGF

光纖感測器檢測距離 [mm] 15

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

重量 [g]	0.055
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M6
感應頭長度 [mm]	25
總長度 [mm]	600
最小的彎曲半徑 [mm]	20; (應用於固定安裝)
光纖排列	ⓘ
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃

E20385



漫反射式光纖感測器

FT-18-A-A-M6

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母：2 x M6, 不鏽鋼
	齒鎖定墊圈：2
注釋	
包裝單位	1 件數