


停產產品 - 存檔登錄



應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OGF
---------------	-----

OGF

光纖感測器檢測距離	[mm]	12
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

重量	[g]	0.061
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	5
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20; (應用於固定安裝)
光纖排列		①
材質		適配器: PPE
光纖材質		玻璃

E20386



漫反射式光纖感測器

FT-18-A-A-R5

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	安裝卡箍:, E10221
注釋	
包裝單位	1 件數