




停產產品 - 存檔登錄



應用		
功能原理		對照式感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OGF
OGF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	80
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
重量	[g]	63.4
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20
光纖排列		●
材質		適配器: PPE
光纖材質		玻璃

E20388



對照式光纖感測器

FE-18-P-A-R4

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數