




停產產品 - 存檔登錄



應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OGF
OGF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	80
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
重量 [g]	0.059
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M4
感應頭長度 [mm]	15
總長度 [mm]	600
最小的彎曲半徑 [mm]	20; (應用於固定安裝)
光纖排列	●
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃

E20389



對照式光纖感測器

FE-18-A-A-M4

光纖頭材質	鋁
光纖套材質	鋁
附件	
供貨範圍	六角螺母: 4 x M4
	齒鎖定墊圈: 4
注釋	
包裝單位	1 件數