

E20392




漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/1,5M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20137
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用	
功能原理	漫反射感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
OIF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	63
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...290
機械技術數據	
感應頭版本	直型
感應頭螺紋	M8
總長度 [mm]	1500
最小的彎曲半徑 [mm]	30
材質	適配器：PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20392



漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-M8/1,5M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數