

E20396




對照式光纖感測器

FE-30-P-A-R6/0,8m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20329

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

功能原理	對照式感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
---------------	-----

OIF

光纖感測器檢測距離	[mm]	300
-----------	------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...80
------	------	----------

機械技術數據

感應頭版本		角型
總長度	[mm]	800
最小的彎曲半徑	[mm]	30
材質		適配器：PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		PVC

E20396



對照式光纖感測器
FE-30-P-A-R6/0,8m

注釋	
包裝單位	1 件數