
E21010

電纜插接式接頭

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1.5
E	38
F	17

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
機械技術數據		
重量	[g]	12.2
尺寸	[mm]	M20 x 1.5
螺紋代號		M20 x 1.5
材質		外殼: PA 黑色; 密封圈: CR
長度	[mm]	38
注釋		
包裝單位		1 件數