


E2M232



使用2路類比影像輸入監控

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



應用	
應用	監控多達2個O2M2xx / O3M2xx攝影機
電氣數據	
工作電壓 [V]	12...32 DC; (± 10%)
過壓保護	是
攝影機電源 [mA]	2000; (± 10%)
輸入	
影像輸入	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
輸出	
類比電流輸出 [mA]	...2000; (± 10%)
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...85
存儲溫度 [°C]	-40...125
儲存濕度 [%]	< 75; (相對濕度)
保質期 [MON]	24
外殼防護等級	IP 67
認證/測試	
抗衝擊	15,3 G(rms) 頻率範圍 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

E2M232



使用2路類比影像輸入監控

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


機械技術數據	
重量	[g] 1342.1
材質	外殼: ABS 黑色; 固定卡箍: 鋁 黑色
顯示器/操作件	
顯示器型號	彩色顯示
顯示螢幕大小	7"
注釋	
注釋	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
包裝單位	1 件數
電氣連接 - 插座	
電纜: 2 m	
連接器: 2 x M16; 編碼: A	
	



使用2路類比影像輸入監控

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

連接



RD:	L+
WH:	L-
BU:	啟動攝影機1
BN:	啟動攝影機2
WH/YE:	啟動攝影機3
GY:	啟動攝影機4 轉速表
YE:	手煞車

1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND
3	U+
4	0 V