
E2M250

MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT





CE E4 CK

產品特徵		
圖像分辨率	[px]	680 x 480
電氣數據		
工作電壓	[V]	1032 DC
電流損耗	[mA]	< 770
過壓保護		是
監控範圍		
圖像分辨率	[px]	680 x 480
工作條件		
環境溫度	[°C]	-4085

E2M250

MultiViewBox



0 V

4



存儲溫度	[°C]	-40125		
儲存濕度	[%]	< 75; (相對濕度)		
保質期	[MON]	24		
外殼防護等級		IP 67; (ISO 20653)		
認證/測試				
EMC電磁兼容		DIN EN 61000-6-4	工業環境	
		DIN EN 61000-6-2	工業環境	
抗衝擊			50 g	
抗震		頻率範圍 242000 Hz		
		(15.3 x 9.81 m/s²)rms	PSD (g²/Hz)	
		0.040.1		
機械技術數據				
重量	[9]	1569.5		
材質		外殼: 不鏽鋼(1.4401/316)		
附件				
供貨範圍		保護蓋		
注釋				
包裝單位			1 件數	
電氣連接C4				
連接器: 4 x M16; 約	編碼: A			
2 3 1 0 0 4				
1 2 3	同軸電纜芯 視頻信號 同軸電纜屏蔽 視頻GND U+			

E2M250

MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



電氣連接 - INPUT

連接器: 1 x M16; 編碼: A



1	U+
2	0 V
3	輸入1
4	輸入 2
5	輸入 3
6	輸入 4
7	不接線
8	不接線

電氣連接 - OUTPUT

連接器: 1 x M16; 編碼: A



1	同軸電纜芯 視頻信號
2	同軸電纜屏蔽 視頻GND

3不接線4不接線