


E2M251



E2M250 視頻分離器的連接電纜

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



應用

特殊的性能

無滷素；牽引鏈適用性

設計

應用於 MultiViewBox 的連接 E2M250

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-45...85

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

322.8

材質

外殼：模壓鑄鋅；密封圈：PBT

滾花螺母的材料

模壓鑄鋅

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於固定裝置的彎曲半徑

≥ 100 mm

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接

電纜：3.85 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M16, 直型；編碼：A；鎖定：模壓鑄鋅



1	12 / 24 V DC 紅色
2	GND 白色
3	IN 1 藍色
4	IN 2 棕色
5	IN 3 白色/黃色
6	IN 4 灰色
7	不接線
8	不接線