


E2M252



可接線插孔

WIRABLE SOCKET M16 8P



應用

設計

應用於 MultiViewBox 的連接 E2M250

電氣數據

工作電壓

[M]

< 60 DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-45...85

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

36.9

材質

外殼：模壓鑄鋅；密封圈：PBT

滾花螺母的材料

模壓鑄鋅

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

接線端子座：

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M16, 直型；鎖定：模壓鑄鋅