


E2D100



USB連接電纜

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

防護等級

III

工作條件

環境溫度 [°C]

0...60

外殼防護等級

IP 54

認證/測試

EMC電磁兼容

EN 61000-6-1

機械技術數據

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素; 4 x 0.25 mm²


電氣連接 - Stecker



USB連接電纜

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


連接



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x USB, 直型；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的

連接器：1 x M8, 角型；成型體：PUR；鎖定：黃銅，鍍鎳的



連接

