


E30436



閥門插頭的連接電纜

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 65

機械技術數據

重量

[g]

66.7

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

密封材質

FKM

注釋

包裝單位

1 件數

E30436




閥門插頭的連接電纜

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x 閥門型號A DIN, 直型；成型體：TPU, 黑色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜：0.4 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.5 mm; 5 x 0.50 mm²

連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
GN/YE = 綠色/黃色

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU, 黑色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；密封圈：FKM; 旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

