


E30450



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT G1/4A-G1/2A V2A



應用		
介質溫度	[°C]	-40...130
抗壓強度	[bar]	1000
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	102.5
材質	不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈: EPDM	
感測器連接	G 1/4	
製程連接	螺紋連接 G 1/2	
注釋		
包裝單位	1 件數	