


E30463



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8



1 雙邊緣密封環

應用	
應用	油液壓應用；啟用感測器方向
安裝	應用於管安裝；（管道適配器 M14 x 1,5 必要）
抗壓強度	[bar] 315
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量	[g] 60
材質	鋼(1.0718 / 12L13); 不鏽鋼(1.4305/303); 鋼 (1.0216); FKM; 鋅鍍塗層
感測器連接	G 1/4 外螺紋
製程連接	螺紋連接 M14 x 1,5 內螺紋 錐形密封:L8
密封	雙邊緣密封環
注釋	
包裝單位	1 件數