


E30482



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 帶密封環的槽 DIN 3869-27 (FKM)
- 2 O形環 18.5 x 1 (FKM)
- 3 密封斜面

EC 1935/2004

應用		
抗壓强度	[bar]	25
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	126
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	G 1/2 密封錐面	
製程連接	螺紋連接 G 3/4	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
注釋		
包裝單位	1 件數	