




製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 內螺紋 Aseptoflex Vario
- 2 洩漏口
- 3 密封斜面

EHEDG Certified

應用		
設計		具洩漏口
抗壓強度	[bar]	16
注意抗壓強度		應用於連接感測器和適配器
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	312.8
材質		不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接		G 1 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 50 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
注釋		
包裝單位		1 件數