




製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 內螺紋 Aseptoflex Vario
2 洩漏口
3 密封斜面



CE EHEDG Certified

應用

設計	具洩漏口
安裝	適應用於薄壁
抗壓強度 [bar]	16
注意抗壓強度	應用於連接感測器和適配器

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	762.6
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / R
感測器連接	G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario
製程連接	焊接適配器 Ø 85 mm
密封	密封圈

附件

供貨範圍	O形環：1 x 24 x 2, EPDM, E30054
附件(可選)	O形環：1 x 24 x 2, FKM, E30123

注釋

包裝單位	1 件數
------	------