




製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT G1 O-RG

ACS EC 1935/2004 

應用		
抗壓强度	[bar]	150
注意抗壓强度	應用於連接感測器和適配器	
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	292.5
材質(潮濕部件)	不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4; O形環：FPM; O形環：EPDM	
感測器連接	G 1 密封錐面	
製程連接	焊接適配器 Ø 50 mm	
密封	密封圈	
附件		
供貨範圍	O形環：26 x 3, 符合EPDM及FDA標準, E30438	
	O形環：26 x 3, 符合FKM及FDA標準, E30437	
注釋		
包裝單位	1 件數	