




製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: 密封斜面
2: G1 內螺紋
3: 應用於O型圈的密封環形槽 26.0 x 3.0

ACS EC 1935/2004 

應用		
抗壓強度	[bar]	150
注意抗壓強度		應用於連接感測器和適配器
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	292.5
材質 (潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4; O形環：FPM; O形環：EPDM
感測器連接		G 1 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 50 mm
密封		密封圈
附件		
供貨範圍		O形環：26 x 3, 符合EPDM及FDA標準, E30438 O形環：26 x 3, 符合FKM及FDA標準, E30437
注釋		
包裝單位		1 件數