




## 製程感測器的焊接適配器

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT



- 1 G1 內螺紋 Aseptoflex Vario  
2 洩漏口  
3 密封斜面



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

| 應用         |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 設計         | 具洩漏口                                   |
| 安裝         | 適應用於薄壁                                 |
| 抗壓強度 [bar] | 50                                     |
| 注意抗壓強度     | 應用於連接感測器和適配器                           |
| 認證/測試      |                                        |
| 承壓設備指令     | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。           |
| 安全說明       | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。               |
| 機械技術數據     |                                        |
| 重量 [g]     | 186                                    |
| 材質(潮濕部件)   | 不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4 |
| 感測器連接      | G 1 內螺紋 Aseptoflex Vario               |
| 製程連接       | 焊接適配器 Ø 50 mm                          |
| 密封         | 密封圈                                    |
| 附件         |                                        |
| 供貨範圍       | O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054   |
| 附件(可選)     | O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123    |
| 注釋         |                                        |
| 包裝單位       | 1 件數                                   |