


E30141



虹吸管

SIPHON TUBE G1/2



1 符合DIN 16283的夾緊套管

應用	
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	758.2
材質	鋼(1.0345)
感測器連接	G 1/2
製程連接	G 1/2
附件	
供貨範圍	密封圈：2, PTFE
注釋	
包裝單位	1 件數

E30141



虹吸管

SIPHON TUBE G1/2

其它數據


介質：水，環境溫度：25 °C

虹吸管前的介質溫度(° C)

虹吸管前的介質溫度(° C)	虹吸管後的介質溫度(° C)
85	35
150	50

圖表

工作壓力



p 工作壓力

t 虹吸前的工作溫度