
E30152

製程感測器的焊接適配器

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



1 洩漏口
1 密封圈邊

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

應用		
設計		具洩漏口
介質溫度	[°C]	< 250
抗壓強度	[bar]	50
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	32.35
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
旋緊扭矩	[Nm]	5...20
感測器連接		M12 x 1,5 密封錐面
製程連接		焊接適配器 Ø 19 mm
注釋		
包裝單位		1 件數