

E30390




IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER

該產品即將/已停產

替代產品: ZZ1060

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



- 1 插座 USB 類型Mini-B
- 2 LED 操作狀態
- 3 24 V DC
- 4 LED 故障 / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



應用	
應用	應用於產品的參數設定及分析
電氣數據	
額定電壓DC	[V] 5; (電源操作: 24 V DC)
電流損耗	[mA] < 500; (電源操作: < 1000 mA)
防護等級	III
輸出	
短路保護	是
介面	
通信接口	IO-Link
IO-Link Master	
傳遞類型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
端口數量等級A	1
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...45
外殼防護等級	IP 20
認證/測試	
EMC電磁兼容	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
機械技術數據	
重量	[g] 572.4

E30390



IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER


顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 黃色
	開關狀態	2 x LED, 黃色
	功能	1 x LED, 綠色
	故障	1 x LED, 紅色

附件	
供貨範圍	連接電纜: M12, EVC176
	USB電纜
	插入式電源, 適合國際標準
附件(可選)	軟體: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插座


連接器: M12; 編碼: A



- 1: +24 V
- 2: SIO CH2 (DI/DO)
- 3: GND
- 4: IO-Link CH1 (C/Q)
- 5: 不接線

電氣連接

連接



E30390



IO-Link Interface

USB IO-LINK MASTER

電氣連接 - 插座

連接器：USB

