


# E33401



製程適配器三夾鉗

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

| 應用                         |                                                   |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 抗壓强度                       | [bar]                                             | 25    |
| 允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） | [bar]                                             | 25    |
| 認證/測試                      |                                                   |       |
| 承壓設備指令                     | PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。                      |       |
| 安全說明                       | 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。                          |       |
| 機械技術數據                     |                                                   |       |
| 重量                         | [g]                                               | 204.5 |
| 材質                         | 不鏽鋼(1.4435 / 316L)                                |       |
| 感測器連接                      | G 1/2 密封錐面                                        |       |
| 製程連接                       | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |       |
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz             | 0.4 / 4                                           |       |
| 注釋                         |                                                   |       |
| 包裝單位                       | 1 件數                                              |       |