


E33004



製程適配器三夾鉗

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

該產品即將/已停產



- 1 Aseptoflex螺紋
- 2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 FDA

應用		
抗壓强度	[bar]	10
認證/測試		
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。	
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。	
機械技術數據		
重量	[g]	554.4
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)	
感測器連接	Aseptoflex	
製程連接	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)	
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4	
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4	
注釋		
包裝單位	1 件數	