

E33021



製程適配器 **Varivent**


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E33721

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

備選部件要求使用帶Aseptoflex Vario外螺紋的新感測器



- 1 Aseptoflex螺紋
- 2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 EHEDG Certified

應用

抗壓強度	[bar]	25
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用, 並且必須由用戶/操作員執行。
--------	-------------------------------

安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
------	--------------------------

機械技術數據

重量	[g]	241.8
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		Aseptoflex
製程連接		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------