

E33042



帶法蘭盤的製程適配器


ADAPT IFM-DRD D=65

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E33242

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

備選部件要求使用帶Aseptoflex Vario外螺紋的新感測器



- 1 Aseptoflex螺紋
- 2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 FCM

應用

抗壓強度 [bar] 25

認證/測試

承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用, 並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	626.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	Aseptoflex
製程連接	DRD-Flansch Ø 65 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準	H4

注釋

包裝單位 1 件數