




過程適配器管道接頭DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

停產產品 - 存檔登錄



1 Aseptoflex螺紋

EC 1935/2004 FDA

應用

抗壓強度	[bar]	25
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	328.4
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		Aseptoflex
製程連接		管裝置 DN50 DIN 11864-1-A-BS
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------