


停產產品 - 存檔登錄



- 1 Aseptoflex螺紋
2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 FCM 

應用

抗壓強度	[bar]	40
------	-------	----

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量	[g]	234.5
材質		不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接		Aseptoflex
製程連接		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866標準		H4

注釋

包裝單位	1 件數
------	------