
E33133

過程適配器**DIN 11864**

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN42,4

停產產品 - 存檔登録



1 Aseptoflex螺紋
2 Aseptoflex密封邊

EC 1935/2004 FDA

應用		
安裝		應用於ISO管(系列B)
抗壓强度	[bar]	25
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	259
安裝方式		應用於ISO管(系列B)
材質		不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接		Aseptoflex
製程連接		Clamp DN42,2 DIN 11864-3-A-BKS
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		0.4 / 4
衛生設備等級符合DIN 11866 標準		H4
注釋		
包裝單位		1 件數