




T型件

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 密封斜面

EC 1935/2004

應用		
抗壓強度	[bar]	25
注意抗壓強度		應用於連接感測器和適配器
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	305.5
材質(潮濕部件)		不鏽鋼(1.4404 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,8 / Rz 4
感測器連接		G 1 Aseptoflex Vario
製程連接		焊接適配器 Ø 29 mm
密封		密封圈
附件		
供貨範圍		O形環：1 x 24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
附件(可選)		O形環：1 x 24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
注釋		
包裝單位		1 件數