




- 1 O形環 30 x 2, FKM
2 O形環 36 x 3, EPDM

應用

抗壓強度 [bar] 16

認證/測試

承壓設備指令 PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明 必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g] 378

材質(潮濕部件) 不鏽鋼(1.4435 / 316L)；表面特徵值：Ra<0,4 / Rz 4

感測器連接 G 1 Aseptoflex Vario

製程連接 多功能管路適配器 Rd 52

密封 密封圈

衛生設備等級符合DIN 11866 標準 H4

E33341



多功能管路適配器
ADAPT UNI RD52

附件	
供貨範圍	O形環：24 x 2, 符合EPDM及FDA標準, E30054
	O形環：30 x 2, FKM
	O形環：36 x 3, 符合EPDM及FDA標準
附件(可選)	O形環：24 x 2, 符合FKM及FDA標準, E30123
	密封圈，符合PEEK及FDA標準, E30124
注釋	
包裝單位	1 件數