


E34005



溫度感測器的保護管

HYGIENIC THERMOWELL L=050

停產產品 - 存檔登錄



1 Aseptoflex螺紋



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

應用

設計	應用於溫度感測器 Ø 10 mm
應用	衛生系統
推薦介質	軟膏狀的及固體的介質
抗壓強度 [bar]	25

測量/設定範圍

探桿長度L [mm]	45
------------	----

機械技術數據

重量 [g]	173.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	G 1/2 Ø 10 mm
製程連接	Aseptoflex
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.6 / -

注釋

包裝單位	1 件數
------	------