


E37430



應用於溫度感測器的焊接熱電偶套管

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用		
設計		應用於溫度感測器 EL = 300 mm
抗壓強度	[bar]	400
精度/偏差		
允許的流速最大值	[m/s]	25
機械技術數據		
重量	[g]	1236
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT
製程連接		焊接適配器 Ø 38,1 mm
面板安裝長度 EL	[mm]	191
孔長度	[mm]	228.6
注釋		
包裝單位		1 件數