


E37700



溫度感應器的保護管

THERMOWELL, D6/ G1/4 /L=50



應用	
設計	應用於溫度感應器 EL = 50 mm
抗壓強度 [bar]	100
注意抗壓強度	< 250 °C
機械技術數據	
重量 [g]	84.9
材質	不鏽鋼(1.4571/316Ti)
感應器連接	G 1/4 Ø 6 mm
製程連接	G 1/4
面板安裝長度 EL [mm]	27
孔長度 [mm]	54
注釋	
包裝單位	1 件數