


E37810



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1.5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified



應用

設計

應用於溫度感測器 EL = 100 mm

抗壓強度

[bar]

25

機械技術數據

重量

[g]

241

材質

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

感測器連接

1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT

製程連接

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

潮濕部件的表面特性Ra/Rz

≤ 0.6 / -

面板安裝長度 EL

[mm]

64

孔長度

[mm]

101.6

注釋

包裝單位

1 件數