


E37230



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



應用

設計

應用於溫度感測器 EL = 300 mm

抗壓強度

[bar]

400

精度/偏差

允許的流速最大值

[m/s]

12

機械技術數據

重量

[g]

354.6

材質

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

感測器連接

1/2" NPS Ø 6 mm 適應用於G1/2和1/2" NPT

製程連接

1/2" NPT

面板安裝長度 EL

[mm]

201

孔長度

[mm]

228.6

注釋

包裝單位

1 件數