


E38515



溫度感測器的保護管

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 83 mm
抗壓強度 [bar]	16
機械技術數據	
重量 [g]	97
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
旋緊扭矩 [Nm]	20
感測器連接	G 3/8 內螺紋 Ø 3 mm
製程連接	G 1/2
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -
面板安裝長度 EL [mm]	30
孔長度 [mm]	83
注釋	
包裝單位	1 件數