


E38828



製程感測器的焊接適配器

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

應用		
抗壓強度	[bar]	120
注意抗壓強度		應用於連接感測器和適配器
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	8.5
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		G 1/8 內螺紋 Ø 3 mm
製程連接		焊接適配器 Ø 18 mm ; 標稱管徑: DN25...DN100; 管道壁厚: 1,5 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz		< 0.4 / -
注釋		
包裝單位		1 件數