


E40434



應用於小體積流量的製程適配器

FLOW ADAPT



應用		
應用		應用於工業應用
安裝		經由內部G1/8A外螺紋，安裝位置任意選擇；(SA5)
介質溫度	[°C]	0...80
抗壓强度	[bar]	100
測量/設定範圍		
流量範圍	[ml/min]	2...150
機械技術數據		
重量	[g]	212.7
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接		M12 x 1
製程連接		G 1/8
附件		
供貨範圍		密封圈: 1, U-seal
附件(可選)		適配器: ≤ 30 bar, E40101
		適配器: ≤ 300 bar, E40236
注釋		
注釋		僅可結合流動感測器的相對工作模式使用。
包裝單位		1 件數