


E40057



應用於小體積流量的製程適配器

FLOW ADAPT G1/4 PVDF

停產產品 - 存檔登錄



應用

設計

應用於流動感測器和流量監控器 G $\frac{1}{4}$

介質溫度

[°C]

0...80

測量/設定範圍

流量範圍

[ml/min]

2...50

認證/測試

承壓設備指令

PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。

安全說明

必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

安裝方式

電纜插接式接頭；(G 1/8 A 所需的安裝位置)

材質

PVDF

注釋

包裝單位

1 件數