


帶卡套式管接頭的T形件

T-PIECE QL22-18-22/MS



應用		
設計		應用於感測器和帶系統接口的適配器 M26x1,5
應用		應用於工業應用
介質		液體和氣體介質
抗壓強度	[bar]	160
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	378.2
安裝方式		建議：精密鋼管 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
材質		黃銅(2.0401)
感測器連接		M26 x 1,5
製程連接		Ø 22 mm
附件		
附件(可選)		適配器：1 x M18 x 1,5, 應用於流動感測器的直接連接, E40104
注釋		
包裝單位		1 件數