


E40104



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPTER SIL18



應用		
應用		應用於工業應用
安裝		應用於T型件的安裝
介質		液體和氣體介質
抗壓强度	[bar]	300
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	94.8
安裝方式		應用於T型件的安裝
材質		鎖定螺母: 不鏽鋼(1.4571/316Ti); 適配器: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: FKM 70 Shore A
感測器連接		M18 x 1,5
製程連接		螺紋連接 M26 x 1,5
插入深度	[mm]	28.5; (感測器 SID, SFD, TN)
注釋		
包裝單位		1 件數