


E40128



應用於製程感測器的旋入式適配器

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



應用

應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	30

認證/測試

承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。

機械技術數據

重量 [g]	35.3
尺寸 [mm]	M18 x 1.5
螺紋代號	M18 x 1.5
材質	鈦(3.7235)
感測器連接	M18 x 1.5
製程連接	螺紋連接 M12 x 1
插入深度 [mm]	13.5; (感測器 SID, SFD, TN)

附件

供貨範圍	密封圈: 1, PTFE
------	--------------

注釋

注釋	應用>30 bar及≤300 bar時僅使用一個U型密封環。
包裝單位	1 件數