


E40161



應用於小體積流量的製程適配器

ADAPTBLOCK D10 G1/4



應用	
設計	應用於流動感測器 SID, SF5
流量範圍 [l/min]	0.2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); 具水工廠設定)
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	300
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	1514
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	M18 x 1,5
製程連接	G 1/4
附件	
供貨範圍	適配器: 1 x G1/4 BSPP, E40099 密封圈: 1, U-seal
注釋	
注釋	僅可結合流動感測器的相對工作模式使用。
包裝單位	1 件數